

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	16 mm
Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	SCACR/L 1616M06
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500