

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Varren koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
ISO-koodi pidin	SCACR/L 1212M09
Pään pituus L ₁	12 mm
Terän koko	9 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2

269021 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500