

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 8/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	8 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	SCACR/L 0808M06
Varren koko	8 mm
Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500