

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Pään pituus L <sub>1</sub>	10 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	10 mm
Varren koko	10 mm
ISO-koodi pidin	SCACR/L 1010M06
Terän koko	6 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500