

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SCACR/L 1616M09
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Terän koko	9 mm
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L ₁	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2

269021 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500