

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	10 mm
Terän koko	7 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	10 mm
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1010M07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

269021 1

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500