

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1212M07
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Terän koko	7 mm
Varren koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500