

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/07mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260298 16/07
GTIN	4045197797872
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1616M07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Pään pituus L ₁	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500