

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varren koko	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1212M11
Pään pituus L <sub>1</sub>	18 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2

269021 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500