

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	16 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1616M11
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269021 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500