

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 8/07mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260299 8/07 |
| GTIN | 4045197797902 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269021 1 |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| ISO-koodi pidin | SDACR/L 0808M07 |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Pään pituus L ₁ | 12,7 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 8 mm |
| Terän koko | 7 mm |
| Varren koko | 8 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

269021 1

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500