

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Toimintaleveys L ₄	10 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1010M07
Varren koko	10 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500