

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Varren koko	16 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1616M07
Pään pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500