

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Varren koko	12 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1212M11
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Pään pituus L ₁	18 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269021 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500