

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	SDACR/L 1616M11
Varren koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2

269021 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500