

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	SDNCN 1010M07
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	15 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	5,2 mm
Varren koko	10 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500