

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	21 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
ISO-koodi pidin	SDNCN 1212M11
Varren koko	12 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	6,2 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269021 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500