



Keskiöintilaite C III ilman vartta, puukotelossa, Mittakellon asteikko: 0,005mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Mittakello pysyy mitattaessa käyttäjän haluamassa asennossa.

- Varustettu säädettävällä kelkalla, suurempi työskentelyalue.
- Valinnaiset kiinnitysvarret, katso erikoistarvikkeet.
- Varustettu säädettävällä kelkalla, suurempi työskentelyalue.

Käyttö:

- Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.
- Porausten, akselien, tasopintojen, viistereunojen ja pistourien suuntaamiseen keskitetysti koneenkaraan.
- Työstökarojen pyörinnän tarkistamiseen.

Tarkkuus:

0,01 mm:n keskitys- tai työtarkkuus.

Toimituksen sisältö:

C III – Sisältää mittauskärjen, kuulan Ø 5 mm, nro 359660 (käytettävissä myös ulko-Ø:lle), puukotelon.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet katso nro 359650 - 359670.

Huomautus:

Särmäanturit, katso nro 359000; 359070 ja 3D-anturi, katso nro 359520; 359500.

Tekninen kuvaus

Karan enimmäiskierros-luku	50 - 100 min ⁻¹
Kosketusvoima	1 N
Kellon mittausalue	2,5 mm
Pituus ilman vartta ja kärkeä	102 mm
Mittakellon asteikko	0,005 mm
Kelkan enimmäis-Ø	116 mm
Tuotetyyppi	Keskiöintilaite

Tarvikkeet

Narunpidike, kaikki osat Tyyppi S	359612 S
Kärki-/jatkokappalesarja	359650
Magneettipidin, kaikki osat Tyyppi M	359611 M