

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/11mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260904 10/11
GTIN	4045197798008
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	10 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
ISO-koodi pidin	STJCR/L 1010M11
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Pään pituus L ₁	16 mm
Toimintaleveys L ₄	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500