

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Varren koko	12 mm
ISO-koodi pidin	STJCR/L 1212M11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500