

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 8/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVACR/L 0808M11
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L ₁	26 mm
Toimintaleveys L ₄	8 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	8 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200