

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261314 10/11 |
| GTIN | 4045197798077 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Terän koko | 11 mm |
| ISO-koodi pidin | SVACR/L 1010M11 |
| Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. |
| Varren koko | 10 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269021 1 |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 10 mm |
| Pään pituus L ₁ | 26 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 1 | 269021 1 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7 | 674248 TX7 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm | 659957 200 |