

## Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Varren koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1212M11
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200