

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	16 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1616M11
Pään pituus L ₁	26 mm
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

269021 1

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200