

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	40 mm
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1212M16
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269021 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500