

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Pään pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	16 mm
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1616M16
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2

269021 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500