

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Varren koko	10 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	10 mm
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1010M11
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200