

BENNING**Yleismittari, Valmistajamerkintä: MM5-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Mikroampeerimittausalue ionointivirran mittaukseen, johtavuuden testaukseen äänimerkillä ja punainen merkkivalo meluisiin ympäristöihin.

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen. Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys, jossa on magneettinen ripustin.

Tekninen kuvaus

Vastus	0,1 Ω – 40 M Ω
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Kapasitanssi	0,01 nF – 1 mF
Näyttöalueen yläraja	6000

Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 300 V
Kalibrointi	I3
Kalibrointi	I7
Taajuus	0,01 Hz – 50 kHz
Voltitanti (kosketukseton)	kyllä
Tasajännite DC	0,1 mV – 600 V
Dioditestaus	kyllä
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 600 V
Tasavirta DC	0,1 µA – 10 A
Vaihtovirta AC	1 mA – 10 A
Perustarkkuus	0,5 %
Tallennustoiminto	Pmin / Pmax
Tallennustoiminto	HOLD
Johtavuuden testaus	kyllä
Lämpötila	-40 - 400 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027520 A
DAkS-kalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027540 A
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3
KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3