

BENNING**Jännitteentarkistustaltta DUSPOL[®], Laitetyyppi: PROFIPOL+****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Testauskahvan lukitus käyttöön yhdellä kädellä pistorasioissa ja turvalliseen säilytykseen. Jännitteen näyttö myös tyhjille ja irrotetuille akuille.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, **kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla)**. Hyväksytty jännitteen mittaukseen **laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V**. Soveltuu käytettäväksi sähkötekniikassa, teollisuudessa, kunnossapidossa, huoltotehtävissä (vian etsintä), aurinko- / tuulivoimalaitoksissa ja hybridiajoneuvotekniikassa.

Standardi:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tekninen kuvaus

Napaisuudentarkistus	LED
Johtavuuden testaus	akustinen / LED

Näyttö	LED
Näyttöalue AC	12 - 690 V
Vaiheentarkistus	LED
kosketukseton tunnistin kaapelin läpi	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Näyttöalue DC	12 - 690 V
IP-suojaluokka	IP 54
Kalibrointi	I1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------