



## Housut Highline, savi / musta, Valmiskoot DE: 29



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091322 29
GTIN	4030913068251
Tuoteluokka	06I

### Kuvaus

#### Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

#### Housut.

##### Kuvaus:

- **Kaksi upotettua etutaskua.**
- **Kuminauhavyötärö.**
- **Vetoketju edessä.**
- **Kaksoismittatasku.**
- **Reisitaskussa tarrallinen läppä.**
- **Puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.**

#### Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

**Housut**, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091321.

## Tekninen kuvaus

Materiaali	puuvilla, polyesteri
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys	kyllä
Valmiskoot DE	29
Koko FR	56C
Polvitaskujen lukumäärä	2
Halkio	Vetoketju
Sivutaskut	sisäänommeltu
Lahkeensuu	suora, avoin
Puhelintasku	kyllä
Reisitaskujen lukumäärä	2
Sivutaskujen lukumäärä	2
Koko IT	56C
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	56C
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m <sup>2</sup>
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kuuma, 200 °C asti.
Väri	savi / musta

Tuotetyyppi

Työhousut

---

**Tarvikkeet**

Polvipehmusteet, vakio1 pari Tyyppe KNEE

091802 KNEE