

PRYOR**Numeromeistisarja, 10 osaa Dotstress 0 - 9, Kirjasinkorkeus: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085425 3
GTIN	5022044018297
Tuoteluokka	08W

Kuvaus**Malli:**

Lowstress Dotstress -käsileimasin pyörästetyin kaiveruksin, jolloin materiaalin pintaan kohdistuu leimattaessa pienempi rasitus. Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyyusrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon. Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta. Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden lujuus on enintään 1200 N/mm².

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Varren paksuus	6,35
----------------	------

Kokonaispituus	63,5 mm
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

Tarvikkeet

Leimasinpidin, Tyyppe: GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------