

## Numeromeistisarja, 10 osaa Dotstress 0 - 9, Kirjasinkorkeus: 5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085425 5
GTIN	5022044018303
Tuoteluokka	08W

### Kuvaus

#### Malli:

Lowstress Dotstress -käsileimasin pyöristetyin kaiveruksin, jolloin materiaalin pintaan kohdistuu leimattaessa pienempi rasitus. Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverus ja syvyyusrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon. Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta. Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

#### Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden lujuus on enintään 1200 N/mm<sup>2</sup>.

#### Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

#### Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Varren paksuus	9,5

Tuotetyyppi

Käsileimasimet

---

## Tarvikkeet

Leimasinpidin, Tyyppi: GRIP

085475 GRIP