

## PRYOR

### Kirjainmeistisarja, 26 osaa Dotstress A – Z, Kirjasinkorkeus: 6mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	085442 6
GTIN	5022044018266
Tuoteluokka	08W

#### Kuvaus

##### Malli:

**Lowstress**Dotstress -käsileimasin pyörästetyin kaiverruksin, jolloin materiaalin pintaan kohdistuu leimattaessa pienempi rasitus.

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

**Normaalikirjasimet;** lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

**Tarkkuusmeisti,** kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

##### Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

##### Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

##### Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

#### Tekninen kuvaus

Varren paksuus	9,5
Kokonaispituus	70 mm

Tuotetyyppi

Käsileimasimet

---

## Tarvikkeet

Leimasinpidin Tyyppi GRIP

085475 GRIP