

**Kiinnityspultti muoto A teräs, Ø D: 12 mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370040 12 |
| GTIN | 2050001884213 |
| Tuoteluokka | 37K |

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 12 mm

Pituus 1: 15 mm

Kauluksen pituus L_2 : 12 mm

kierre M: M4

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| kierre M | M4 |
| Ulko-Ø D | 12 mm |
| Kauluksen pituus L_2 | 12 mm |
| Pituus 1 | 15 mm |
| Ulko-Ø d_{n6} | 12 mm |
| Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |

