

**Kiinnityspultti muoto A teräs, Ø D: 16 mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370040 16     |
| GTIN         | 2050001881830 |
| Tuoteluokka  | 37K           |

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

**Käyttö:**

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø  $d_{n6}$ : 16 mm

Pituus 1: 20 mm

Kauluksen pituus  $L_2$ : 16 mm

kierre M: M5

**Tekninen kuvaus**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kauluksen pituus $L_2$ | 16 mm                       |
| Pituus 1               | 20 mm                       |
| Ulko-Ø D               | 16 mm                       |
| kierre M               | M5                          |
| Ulko-Ø $d_{n6}$        | 16 mm                       |
| Tuotetyyppi            | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |

