

**Kiinnityspultti muoto A teräs, Ø D: 25 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370040 25
GTIN	2050001876096
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6}: 25 mm

Pituus 1: 25 mm

Kauluksen pituus L₂: 25 mm

kierre M: M5

Tekninen kuvaus

kierre M	M5
Pituus 1	25 mm
Kauluksen pituus L ₂	25 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Ulko-Ø d _{n6}	25 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

