



Kiinnityspultti muoto A teräs, Ø D: 50 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370040 50
GTIN	2050001875112
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 50 mm

Pituus 1: 50 mm

Kauluksen pituus L_2 : 50 mm

kierre M: M6

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L_2	50 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Pituus 1	50 mm
kierre M	M6
Ulko-Ø d_{n6}	50 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

