

**Kiinnityspultti muoto A jaloteräs, Ø D: 8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370041 8
GTIN	2050001876515
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 8 mm

Pituus 1: 10 mm

Kauluksen pituus L_2 : 8 mm

kierre M: M3

Tekninen kuvaus

Pituus 1	10 mm
kierre M	M3
Ulko-Ø D	8 mm
Kauluksen pituus L_2	8 mm
Ulko-Ø d_{n6}	8 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

