

**Kiinnityspultti muoto A jaloteräs, Ø D: 10 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370041 10
GTIN	2050001875259
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 10 mm

Pituus 1: 13 mm

Kauluksen pituus L_2 : 10 mm

kierre M: M3

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	10 mm
Pituus 1	13 mm
Kauluksen pituus L_2	10 mm
kierre M	M3
Ulko-Ø d_{n6}	10 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

