

**Kiinnityspultti muoto C Teräs, laakea, Ø D: 10 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	370042 10
GTIN	2050001876652
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Reikien etäisyysmittatoleranssit ohitettavissa.

Ulko-Ø d_{n6} : 10 mm

Pituus 1: 13 mm

Kauluksen pituus L_2 : 10 mm

kierre M: M3

Tekninen kuvaus

kierre M	M3
Ulko-Ø D	10 mm
Kauluksen pituus L_2	10 mm
Pituus 1	13 mm
Ulko-Ø d_{n6}	10 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

