

**Kiinnityspultti muoto C Teräs, laakea, Ø D: 20 mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370042 20 |
| GTIN | 2050001878335 |
| Tuoteluokka | 37K |

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Reikien etäisyysmittatoleranssit ohitettavissa.

Ulko-Ø d_{n6} : 20 mm

Pituus 1: 25 mm

Kauluksen pituus L_2 : 20 mm

kierre M: M5

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Pituus 1 | 25 mm |
| kierre M | M5 |
| Ulko-Ø D | 20 mm |
| Kauluksen pituus L_2 | 20 mm |
| Ulko-Ø d_{n6} | 20 mm |
| Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |

