

**Kiinnityspultti muoto B teräs, Ø D: 10 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370044 10
GTIN	2050001873439
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 7 mm

Pituus 1: 7 mm

Kauluksen pituus L_2 : 10 mm

kierre M: M 3

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	10 mm
kierre M	M 3
Kauluksen pituus L_2	10 mm
Pituus 1	7 mm
Ulko-Ø d_{n6}	7 mm

