



Kiinnityspultti muoto B teräs, Ø D: 22 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370044 22
GTIN	2050001873859
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 16 mm

Pituus 1: 16 mm

Kauluksen pituus L_2 : 22 mm

kierre M: M 5

Tekninen kuvaus

Pituus 1	16 mm
kierre M	M 5
Kauluksen pituus L_2	22 mm
Ulko-Ø D	22 mm
Ulko-Ø d_{n6}	16 mm

