

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Sopiva kääntöterä	RN.. 1207..
Kynsi	259035 3
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	CRSNR/L 3225P12
Aluslevy	259031 43
Ruuvi aluslevylle	259025 2
Kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy tarttuimelle	259041 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 43	259031 43
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Saksiyksikkö Tyyppi 3	259035 3
Aluslevy kynsi Tyyppi 1	259041 1
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	259025 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500