

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RN.. 1207..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	12,5 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 2
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	34 mm
Terän koko	12 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy	259031 43
Varren koko	32 mm
Kynsi	259035 3
ISO-koodi pidin	CRDNN 3225P12
Aluslevy tarttuimelle	259041 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	259025 2
Aluslevy Tyyppi 43	259031 43
Saksyksikkö Tyyppi 3	259035 3
Aluslevy kynsi Tyyppi 1	259041 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500