



Siirrettävä voimapuristin pitkä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	370091 1
GTIN	4020772004644
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
- Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
- Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
- Matala malli.

Toimituksen sisältö:

- Perusrunko ja pidin.
- Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.

Erikoistarvike:

Puristuspalat nro 370095.

Tekninen kuvaus

T-uraleveys	14 mm
Kiinnitysruuvi G	M12
Avainkoko SW	8 mm
Korkeusosan kanssa	ei

Kiinnitys-korkeus h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Kiinnitysvoima	30 kN
Kiinnitysruuvi G ₁	M16
L	135 mm
Säätöalue V	13 - 110 mm
tyyppi	764CC
Tuotetyyppi	Voimapuristin

Tarvikkeet

Korkeusosapitkä tyyppille 1/2	370093 1/2
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DG	370095 DG
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DR	370095 DR