



## Siirrettävä voimapuristin pitkä, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370091 2
GTIN	4020772004651
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
- Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
- Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
- Matala malli.

#### Toimituksen sisältö:

- Perusrunko ja pidin.
- Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.

#### Erikoistarvike:

Puristuspalat nro 370095.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi G	M16
T-uraleveys	18 mm
Avainkoko SW	8 mm
Korkeusosan kanssa	ei

Kiinnitys-korkeus h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B <sub>1</sub>	18 mm
A	36 mm
A <sub>1</sub>	85 mm
Kiinnitysvoima	30 kN
Kiinnitysruuvi G <sub>1</sub>	M16
L	135 mm
Säätöalue V	16 - 114 mm
tyyppi	764CC
Tuotetyyppi	Voimapuristin

## Tarvikkeet

Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DR	370095 DR
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DG	370095 DG
Korkeusosapitkä tyyppille 1/2	370093 1/2