

**Kiinnityspultti muoto B jaloteräs, Ø D: 10 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370045 10
GTIN	2050001881274
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Malli:**

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

**Käyttö:**

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Ulko-Ø  $d_{n6}$ : 7 mm

Pituus 1: 7 mm

Kauluksen pituus  $L_2$ : 10 mm

kierre M: M 3

**Tekninen kuvaus**

Pituus 1	7 mm
kierre M	M 3
Ulko-Ø D	10 mm
Kauluksen pituus $L_2$	10 mm
Ulko-Ø $d_{n6}$	7 mm

