



Kiinnityspultti muoto B jaloteräs, Ø D: 12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370045 12
GTIN	2050001879592
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

Käyttö:

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Työkappaleiden positionointi sovitemitalla.

Ulko-Ø d_{n6} : 8 mm

Pituus 1: 8 mm

Kauluksen pituus L_2 : 12 mm

kierre M: M 4

Tekninen kuvaus

kierre M	M 4
Pituus 1	8 mm
Ulko-Ø D	12 mm
Kauluksen pituus L_2	12 mm
Ulko-Ø d_{n6}	8 mm

