



Kiinnityspultti muoto B jaloteräs, Ø D: 20 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370045 20
GTIN	2050001879172
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

Käyttö:

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Ulko-Ø d_{n6} : 14 mm

Pituus 1: 14 mm

Kauluksen pituus L_2 : 20 mm

kierre M: M 5

Tekninen kuvaus

Pituus 1	14 mm
Kauluksen pituus L_2	20 mm
Ulko-Ø D	20 mm
kierre M	M 5
Ulko-Ø d_{n6}	14 mm

